



Акумулатор CRVZS-0.4

Специф. Номер: 160234

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Обем	0,4 l
Монтажна позиция	по избор
Отговаря на стандарта	AD 2000-проспект
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1.6 MPa
Работно налягане	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure	-13.78 ... 232 psi
Разрешение	CRN TÜV
Отдел издаващ сертификати	TSSACRN0H17477.5C
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-] Азот
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на средата	-10 ... 100 °C
Температура на околната среда	-10 ... 100 °C
Мах. Въртящ момент на затягане присъединителна резба	23 Nm
Тегло на продукта	543 g
Тип на закрепване	Държачи
Пневматичен извод	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material of air reservoir	високолегирана стомана, неръждаема
Material fixing clips	високолегирана стомана, неръждаема