



Акумулатор CRVZS-10

Специф. Номер: 160237

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Обем	10 l
Монтажна позиция	кондензоотделител надолу
Отговаря на стандарта	AD 2000-проспект
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1.6 MPa
Работно налягане	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure	-13.78 ... 232 psi
Разрешение	TÜV
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU- нормала за уреди за налягане
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-] Азот
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на средата	-10 ... 100 °C
Температура на околната среда	-10 ... 100 °C
Мах. Въртящ момент на затягане присъединителна резба	130 Nm
Мах. Въртящ момент на затягане изпускане на кондензата	27 Nm
Тегло на продукта	6,459 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод за кондензоотделител	G3/8
Пневматичен извод	G1
Материал-забележка	RoHS konform
Material of air reservoir	високолегирана стомана, неръждаема