


# Съединител QS-V0-12

Специф. Номер: 160549

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	11 mm
Тест на материала - запалване	UL94 V-0 (housing) UL94 V-0 (releasing ring)
Конструкция	права форма
Размер на контейнера	1
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Работно налягане пълн температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Бележка към работното налягане	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	25 g
Пневматичен извод 1	за шлаух с външен диаметър 12 mm
Пневматичен извод 2	за шлаух с външен диаметър 12 mm
Цвят на освобождаващия пръстен	черен
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PBT
Material release ring	PBT
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема Месинг