


# Кръгъл цилиндър CRDG-25- -P-A

Специф. Номер: 160983

FESTO

корозионноустойчив  
за безконтактно отчитане, с еластични демпфериращи пръстени в  
крайните позиции.

Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2012  
година.



Exemplary representation

## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност  |
|--|---|
| Ход                                      | 10 ... 500 mm   |
| Диаметър на буталото                     | 25 mm   |
| Демпфериране                             | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи                       |
| Монтажна позиция                         | по избор  |
| Отговаря на стандарта                    | ISO 6432  |
| Конструкция                              | Бутало<br>Бутален прът  |
| Отчитане на позицията                    | за датчици за положение   |
| Работно налягане                         | 1 ... 10 bar  |
| Принцип на действие                      | двойнодействие  |
| Работна среда                            | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Note on operating and pilot medium       | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Клас на корозионна устойчивост КВК       | 4   |
| Температура на околната среда            | -20 ... 80 °C   |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад     | 247 N   |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред    | 295 N   |
| Допълнително тегло на 10 mm ход          | 12 g  |
| Основно тегло при 0 mm ход               | 360 g   |
| Тип на закрепване                        | по избор:<br>с външна резба<br>с принадлежности                             |
| Пневматичен извод                        | G1/8  |
| Информация за материала на капака        | високолегирана стомана, неръждаема  |
| Информация за материала на уплътненията  | TPU-U(PU)   |
| Информация за материала на корпуса       | високолегирана стомана, неръждаема  |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана, неръждаема  |