


Кръгъл цилиндър CRDG-50- -P-A

Специф. Номер: 160986

FESTO

корозионноустойчив
за безконтактно отчитане, с еластични демпфериращи пръстени в
крайните позиции.

Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2012
година.



Exemplary representation

Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	10 ... 500 mm
Диаметър на буталото	50 mm
Според стандарта	ISO 6431
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Бутало Бутален прът
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	1 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост КВК	4
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	990 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	1,178 N
Допълнително тегло на 10 mm ход	35 g
Основно тегло при 0 mm ход	1,950 g
Тип на закрепване	по избор: с външна резба с принадлежности
Пневматичен извод	G1/4
Информация за материала на капака	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на уплътненията	TRF-U(PU)
Информация за материала на корпуса	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема