


Вендуза VAS-8-M5-SI

Специф. Номер: 160988

FESTO

Уплътнителният пръстен не е включен в доставката.
Този тип ще бъде спряен от производство. Ще се предлага до 2012 година.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	2 mm
Диаметър на смукателя	8 mm
Ефективен диаметър на засмукване	5.5 mm
Конструкция	Извод за вакуум отгоре кръгъл, стандартен
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на околната среда	-40 ... 200 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	1.6 N
Тегло на продукта	2 g
Резба за закрепване	M5
Монтаж на смукателя	M5
Извод за вакуум	M5
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Информация за материала на цапфата	Алуминиева сплав
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Информация за материала на смукателя	VMQ (силикон)