


Вендуза тип "хармоника" VASB-125-3/8-SI

Специф. Номер: 160995

FESTO

Уплътнителният пръстен не е включен в доставката.
Този тип ще бъде спряен от производство. Ще се предлага до 2013 година.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	7 mm
Диаметър на смукателя	125 mm
Ефективен диаметър на засмукване	105 mm
Конструкция	Извод за вакуум отгоре кръгъл, тип "хармоника" 1,5
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на околната среда	-40 ... 200 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	606 N
Тегло на продукта	194 g
Резба за закрепване	G3/8
Монтаж на смукателя	G3/8
Извод за вакуум	G3/8
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Информация за материала на цапфата	Алуминиева сплав
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Информация за материала на смукателя	VMQ (силикон)