



# Пневматичен клапан VL-5/3B-D-02

Специф. Номер: 161087

FESTO

5/3 - разпределител, в средна позиция под налягане  
Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2009.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/3 под налягане
Тип на задействане	пневматичен
монтажна ширина	18 mm
Стандартен номинален дебит	500 l/min
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	механична пружина
Разрешение	Germanischer Lloyd
Номинален размер	6 mm
Растерен размер	19 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Отговаря на стандарта	VDMA 24563
Ръчно задействане	Без
Тип управление	директно
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	вътрешно
Посока на протичане	реверсивен
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 10 bar
Време за превключване, изключено	18 ms
Време за превключване, включено	9 ms
Работна среда	филтриран сгъстен въздух, филтър 40 µm, омаслен или неомаслен Вакуум
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Управляващ флуид	филтриран сгъстен въздух, филтър 40 µm, омаслен или неомаслен
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	220 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	Свързваща плоча размер 02 по VDMA 24563
Пневматичен извод 2	Свързваща плоча размер 02 по VDMA 24563
Пневматичен извод 3	Свързваща плоча размер 02 по VDMA 24563
Пневматичен извод 4	Свързваща плоча размер 02 по VDMA 24563
Пневматичен извод 5	Свързваща плоча размер 02 по VDMA 24563
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка