


Многопозиционен комплект DPVU-25

Специф. Номер: 161196

FESTO

за монтаж на 3- 4-позиционни цилиндри, всеки състоящ се от 2 стандартни ADVU цилиндри.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Размер | 25 |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | -40 ... 150 °C |
| Тегло на продукта | 65 g |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material flange | Алуминиева сплав |
| Material screws | Стомана поцинкован |
| Material cylindrical dowel pin | Стомана поцинкован |