


# Многопозиционен комплект DPVU-63

Специф. Номер: 161200

FESTO

за монтаж на 3- 4-позиционни цилиндри, всеки състоящ се от 2 стандартни ADVU цилиндри.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	63
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	372 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material flange	Алуминиева сплав
Material screws	Стомана поцинкован
Material cylindrical dowel pin	Стомана поцинкован