

# Електромагнитен разпределител MN1H-2-1/4-MS-NPT


FESTO

Специф. Номер: 161724

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

с ръчно задействане, без бобина и щекер. Бобините и щекерите се поръчват отделно.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Мембранен вентил
Тип на задействане	електрически
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	1/4 NPT
Номинален размер	13 mm
Разпределителна функция	2/2 затворен моностабилен
Ръчно задействане	с принадлежности, с фиксация избутващ
Посока на протичане	нереверсивен
Среда	филтриран сгъстен въздух, степен на филтрация 200 µm
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Тип на ресет	пневматична пружина
Тип управление	с предупредение
Средно налягане	0.5 ... 10 bar
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Material screws	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на гайката	1.4301
Тегло на продукта	450 g
Клас на защита	IP65