

# Електромагнитен разпределител MN1H-2-3/8-MS-NPT



Специф. Номер: 161726

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с ръчно задействане, без бобина и щекер. Бобините и щекерите се поръчват отделно.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност   |
|--|--|
| Конструкция                              | Мембранен вентил   |
| Принцип на уплътняване                   | мек  |
| Монтажна позиция                         | по избор   |
| Тип на закрепване                        | Последователен монтаж  |
| Свързване на арматура                    | 3/8 NPT  |
| Номинален размер                         | 13 mm  |
| Разпределителна функция                  | 2/2 затворен моностабилен  |
| Ръчно задействане                        | с принадлежности, с фиксация<br>избутващ   |
| Посока на протичане                      | нереверсивен   |
| Среда                                    | филтриран съгъстен въздух, степен на филтрация 200 µm  |
| Функция-изходящ въздух                   | недроселируем  |
| Тип на ресет                             | пневматична пружина  |
| Тип управление                           | с предупреждение   |
| Средно налягане                          | 0.5 ... 10 bar   |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Температура на средата                   | -10 ... 60 °C  |
| Температура на околната среда            | -10 ... 60 °C  |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Material screws                          | високолегирана стомана, неръждаема   |
| Номер на материала на гайката            | 1.4301   |
| Тегло на продукта                        | 450 g  |
| Клас на защита                           | IP65   |