


Кабел на енкодера NEBM-M12G8-E-10-S1G9-V4

Специф. Номер: 1617288

FESTO



Информационе н лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Свойства на проводниците | за теглителни вериги |
| Клас на защита | IP65 |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела | -40 ... 75 °C |
| Температура на околната среда | -50 ... 80 °C |
| Мин. радиус на огъване на кабела | 100 mm |
| Структура на кабела | ширмован 3x(2 x 0,14 mm ²) + 2 x 0,5 mm ² |
| Диаметър на кабела | 8.2 mm |
| Дължина на кабела | 10 m |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Информация за материала на кабелната обвивка | TPE-U(PUR) |