

Електромагнитен разпределител MN1H-2-1 1/2-MS-NPT



Специф. Номер: 161735

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с ръчно задействане, без бобина и щекер. Бобините и щекерите се поръчват отделно.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Мембранен вентил
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	1 1/2 NPT
Номинален размер	40 mm
Разпределителна функция	2/2 затворен моностабилен
Ръчно задействане	с принадлежности, с фиксация избутващ
Посока на протичане	нереверсивен
Среда	филтриран съгъстен въздух, степен на филтрация 200 µm
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Тип на ресет	пневматична пружина
Тип управление	с предупреждение
Средно налягане	0.5 ... 10 bar
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Material screws	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на гайката	1.4301
Тегло на продукта	2,600 g
Клас на защита	IP65