



# Линейно задвижване DGP-32- -PPV-A-B

Специф. Номер: 161781

FESTO

за безконтактно отчитане на позицията, механична връзка между буталото и шейната и двустранно регулируемо демпфериране в крайните позиции.

Този тип ще бъде спряен от производство. Ще се предлага до 2013 година.



Exemplary representation

## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	10 ... 3,000 mm
Диаметър на буталото	32 mm
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране Демпфер, твърда характеристика
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Основна направляваща
Принцип на задвижване	(шлиц)
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	2 ... 8 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Дължина на демпфериране	20 mm
Усукващ момент Mx (диаграма)	2 Nm
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	483 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	483 N
Движеща се маса	320 g
Движеща се маса при 0 mm ход	320 g
Основно тегло при 0 mm ход	1,550 g
Допълнителна маса за 10 mm ход	41 g
Алтернативни изводи	виж чертеж на продукта
Пневматичен извод	G1/8
Информация за материала на капака	Алуминиева отливка екраниран
Информация за материала на уплътненията	NBR TPE-U (PU)
Информация за материала на корпуса	Алуминий елоксиран