

Фланцово закрепване FZF-40

Специф. Номер: 161815

FESTO

за DZF-цилиндър



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	40
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	109 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting	Алуминий-легирана сплав елоксирана
Material screws	Стомана, поцинкована