


Ъглов хващач HGW-25-A

Специф. Номер: 161834

FESTO

самоцентриращ, като вътрешен и външен хващач. Ъгъл на отваряне 40° за безконтактно опипване на позицията.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	25
Макс. точност на обмен	0.2 mm
Макс. ъгъл на отваряне	40 deg
Повтаряемост, хващач	≤ 0.04 mm
Брой пръсти на хващача	2
Принцип на действие	двойнодействащ
Функция на хващача	Ъгъл
Конструкция	Лост
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	2 ... 8 bar
Макс. работна честота на хващача	4 Hz
Мин. време за отваряне при 6 bar	50 ms
Мин. време за затваряне при 6 bar	40 ms
Работна среда	филтриран сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Усукащ момент при 6 bar, отваряне	360 Ncm
Усукащ момент при 6 bar, затваряне	320 Ncm
Макс. сила на челюстите на хващача Fz статична	54 N
Макс. момент на челюстите на хващача Mx статичен	1.7 Nm
Макс. момент на челюстите на хващача My статичен	0.6 Nm
Макс. момент на челюстите на хващача Mz статичен	1.1 Nm
Тегло на продукта	250 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Пневматичен извод	M5
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на покриващия капак	POM
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав твърдо елоксирани
Информация за материала на челюстите на хващача	Инструментална стомана никелиран