


Лагерна опора CRLNG-80

Специф. Номер: 161844

FESTO

корозионноустойчива,
за цилиндри CRDNGS.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	80
Според стандарта	ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Температура на околната среда	-40 ... 80 °C
Тегло на продукта	562 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting	електрополиран високолегирана стомана
Material bearing	Пластмаса