


# Фланцово закрепване CRFNG-80

Специф. Номер: 161850

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	80
Монтажна позиция	по избор
Отговаря на стандарта	ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	1,508 g
Material mounting	високолегирана стомана, неръждаема
Material screws	високолегирана стомана, неръждаема