

Фланцово закрепване CRFBN-20/25

Специф. Номер: 161865

FESTO

корозионно устойчиви
за цилиндри тип CRDG, CRDSNU.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	20/25
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	52 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting	високолегирана стомана, неръждаема