


# Линейно задвижване DGPL-18- -PPV-A-GF-B

Специф. Номер: 161974  
Продукт излизащ от производство


FESTO

за безконтактно отчитане на позицията, без бутален прът,  
механична връзка между буталото и шейната, и двустранно  
регулируемо демпфриране в крайните позиции.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for  
alternative products.



Exemplary representation



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	10 ... 1,800 mm
Диаметър на буталото	18 mm
Демпфриране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфриране Демпфер, твърда характеристика
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Плъзгаща направляваща
Принцип на задвижване	(шлиц)
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	2 ... 8 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Дължина на демпфриране	16 mm
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	153 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	153 N
Движеща се маса	300 g
Движеща се маса при 0 mm ход	300 g
Основно тегло при 0 mm ход	750 g
Допълнителна маса за 10 mm ход	22 g
Алтернативни изводи	виж чертеж на продукта
Пневматичен извод	M5
Информация за материала на капака	Алуминиева отливка екраниран
Информация за материала на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Информация за материала на корпуса	Алуминий елоксиран