

# Плъзгащ модул SPZ-25-100-P-A-KF

Специф. Номер: 162190  
Продукт излизащ от производство

FESTO

с 2 бутални пръта (TWIN-шейна), за безконтактно отчитане на позицията.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2019г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност   |
|---|--|
| Ход   | 100 mm   |
| Регулируем обхват/дължина на крайните позиции | 10 mm  |
| Диаметър на буталото                          | 25 mm  |
| Принцип на работа на задвижващия модул        | Шейна  |
| Демпфериране                                  | P-демпфериране с метален упор  |
| Монтажна позиция                              | по избор   |
| Направляваща                                  | Търкаляща направляваща   |
| Конструкция                                   | Направляваща   |
| Отчитане на позицията                         | за датчици за положение  |
| Работно налягане                              | 1 ... 10 bar   |
| Принцип на действие                           | двойнодействие   |
| Работна среда                                 | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Забележка за работната и пилотната среди      | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост КВК            | 0 - няма корозия под напрежение  |
| Температура на околната среда                 | -20 ... 80 °C  |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад          | 452 N  |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред         | 452 N  |
| Пневматичен извод                             | M5   |
| Material cover                                | Алуминиева сплав   |
| Material seals                                | NBR  |
| Material housing                              | Алуминиева сплав   |
| Material piston rod                           | Закалена стомана   |