

# Вакуум-смукателна дюза VADM-200



Специф. Номер: 162504

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

с интегриран ел. магнитен разпределител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер, дюза на Лавал	2 mm
Растерен размер	22 mm
тип шумозаглушител	затворен
Монтажна позиция	по избор
Характеристика на ежектора	висок вакуум
Степен на филтрация	$\leq 40 \mu\text{m}$
Ръчно задействане	избутващ
Интегрирана функция	Електрически включващ вентил Филтър
Разпределителна функция	затворен
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
Работно налягане	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
Макс. вакуум	85 %
Nominal operating pressure	0.6 MPa
Номинално работно налягане	6 bar
Nominal operating pressure (psi)	87 psi
Време за пълнене при номинално работно налягане	0.29 s
обхват на работното напрежение DC	21.6 ... 26.4 V
Продължителност на включване	100 %
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	0 ... 60 °C
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	320 g
Електрически извод	Щекер
Тип на закрепване	с проходен отвор с вътрешна резба по избор:
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 3	Интегриран шумозаглушител
Извод за вакуум	G3/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	Месинг никелиран
Material filter	PA
Material filter housing	PC

Белег	Стойност
Material housing	Алуминиева сплав
Material silencer	PE POM
Material piston	POM
Material transmitter nozzle	Месинг никелиран