

# Фин филтър LFMB-3/8-D-MINI


Специф. Номер: 162628

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с филтърен патрон 1 µm, метален кожух.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Серия	D
Размер	Mini
Конструкция	Филтър
Степен на филтрация	1 µm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Работно налягане	1 ... 16 bar
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [5:7:3] инертен газ
Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	675 l/min
Мин. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	125 l/min
КПД на филтъра	99.99 %
Макс. количество на кондензата	22 cm <sup>3</sup>
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	1.5 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.5 mg/m <sup>3</sup>
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 2	G3/8
Material housing	Цинкова отливка
Material filter	Борсиликатен фазер
Material bowl	PC
Материал-забележка	RoHS konform
Тегло на продукта	250 g