

Фин филтър LFMA-3/4-D-MAXI-A

Специф. Номер: 162656

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

с филтърен патрон 0,01 µm, метален кожух.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Серия | D |
| Размер | Maxi |
| Конструкция | Филтър |
| Степен на филтрация | 0.01 µm |
| Кондензоотделител | напълно автоматичен |
| Работно налягане | 2 ... 12 bar |
| Работна среда | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:7:2] инертен газ |
| Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха | 1,900 l/min |
| Мин. стандартен дебит при клас за качество на въздуха | 500 l/min |
| КПД на филтъра | 99.9999 % |
| Предпазител за чаша | Метален предпазен кожух |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на средата | 1.5 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Съдържание на остатъчното масло | 0.01 mg/m ³ |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с принадлежности по избор: |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Пневматичен извод 1 | G3/4 |
| Пневматичен извод 2 | G3/4 |
| Material housing | Цинкова отливка |
| Material filter | Борсиликатен фазер |
| Material bowl | PC |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Тегло на продукта | 1,200 g |