

# Фин филтър-комбинация LFMBA-1/8-D-MINI

Специф. Номер: 162658

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Фин филтър 1 µm за предварително филтриране и супер фин филтър 0,01 µm, с метален кожух.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Информационен лист

| Белег                             | Стойност   |
|-----------------------------------|--|
| Размер                            | Mini   |
| Серия                             | D  |
| Монтажна позиция                  | вертикално +/- 5°  |
| Степен на филтрация               | 0.01 µm  |
| КПД на филтъра                    | 99.9999 %  |
| Кондензоотделител                 | ръчен въртящ   |
| Конструкция                       | Филтър   |
| Макс. количество на кондензата    | 22 ml  |
| Предпазител за чаша               | Метален предпазен кожух                                  |
| Работно налягане                  | 1 ... 16 bar   |
| Работна среда                     | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>инертен газ |
| PWIS conformity                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>инертен газ |
| Температура на средата            | 1.5 ... 60 °C  |
| Съдържание на остатъчното масло   | 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                   |
| Температура на околната среда     | -10 ... 60 °C  |
| Тегло на продукта                 | 500 g  |
| Тип на закрепване                 | Последователен монтаж<br>с принадлежности                |
| Пневматичен извод 1               | G1/8   |
| Пневматичен извод 2               | G1/8   |
| Материал-забележка                | RoHS konform   |
| Material filter                   | Борсиликатен фазер                                       |
| Material housing                  | Цинкова отливка  |
| Material bowl                     | PC   |