



# Фин филтър LFMA-1-H-A

Специф. Номер: 162817

FESTO

с филтърен патрон 0,01 µm, метален кожух.  
Излиза от употреба. Доставка се до 2008



## Информационен лист

| Белег                              | Стойност            |
|------------------------------------|---------------------|
| Монтажна позиция                   | вертикално +/- 5°   |
| Степен на филтрация                | 0.01 µm             |
| КПД на филтъра                     | 99.9999 %           |
| Кондензоотделител                  | напълно автоматичен |
| Конструкция                        | Филтър              |
| Скала за диференциално налягане    | Манометър           |
| Входно налягане 1                  | 0 ... 16 bar        |
| Стандартен номинален дебит         | 3,400 l/min         |
| Работна среда                      | Сгъстен въздух      |
| Температура на средата             | 1.5 ... 60 °C       |
| Съдържание на остатъчното масло    | 0.01 mg/m³          |
| Температура на околната среда      | -10 ... 60 °C       |
| Тегло на продукта                  | 3,200 g             |
| Тип на закрепване                  | с принадлежности    |
| Пневматичен извод 1                | G1                  |
| Пневматичен извод 2                | G1                  |
| Материал-забележка                 | Без мед и PTFE      |
| Информация за материала на филтъра | Борсиликатен фазер  |
| Информация за материала на корпуса | Цинкова отливка     |