



# Фин филтър-комбинация LFMBA-3/4-H-A

Специф. Номер: 162822

FESTO

Фин филтър 1 µm за предварително филтриране и супер фин филтър 0,01 µm, с метален кожух.

Излиза от употреба. Доставка се до 2008



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	0.01 µm
КПД на филтъра	99.9999 %
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Филтър
Скала за диференциално налягане	Манометър
Входно налягане 1	0 ... 16 bar
Стандартен номинален дебит	1,400 l/min
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 5 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 5 µm
Температура на средата	1.5 ... 60 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.01 mg/m <sup>3</sup>
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	5,740 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод 1	G3/4
Пневматичен извод 2	G3/4
Информация за материала на филтъра	Борсиликатен фазер
Информация за материала на корпуса	РА-усилен
Информация за материала на чашата	Цинкова отливка