

Манометър MA-63-16-1/4-EN

Специф. Номер: 162841
Продукт излизащ от производство

FESTO

с показващ модул в bar и psi.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|-------------------------------|
| Обхват на показание [bar] | 0 ... 16 bar |
| Отговаря на стандарта | EN 837-1 |
| Номинален размер на манометъра | 63 |
| Конструкция | Тръбна пружина-манометър |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж |
| Работна среда | Inert gases Neutral fluids |
| Работно налягане | 0 ... 16 bar |
| Фактор променливо натоварване | 0.66 |
| Клас на точност на измерването | 2,5 |
| Клас на защита | IP43 |
| Температура на средата | -20 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -20 ... 60 °C |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Позиция на извода | Задна страна, централно |
| Пневматичен извод | G1/4 |
| Materials in contact with media | Месинг |
| Информация за материала на цапфата | Месинг |
| Информация за материала на корпуса | ABS |
| Информация за материала на прозореца за наблюдение | PS |
| Цвят на корпуса | черен |
| Тегло на продукта | 80 g |
| Note on operating and pilot medium | No oxygen No acetylene |