



# Включващ разпределител PVEL-H-124-HP3

Специф. Номер: 1629207

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Серия	L
Номинален диаметър DN	54
Конструкция	Плунжерен
Тип на задействане	ръчно
Принцип на уплътняване	мек
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване с принадлежности, със заключване
Тип на ресет	Принудително водене
Тип управление	директно
Разпределителна функция	3/2 бистабилен
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Работно налягане	0 ... 50 bar
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	5 ... 50 °C
Температура на околната среда	5 ... 50 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU- нормала за уреди за налягане
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	5,900 g
Пневматичен извод Z	G1/2
Material Piston slide	Алуминиева сплав
Material seals	NBR PE
Material housing	Алуминиева сплав