



# Въртящ модул DSM-32-270-P-CL

Специф. Номер: 163004

FESTO

с вал с цапфа и упор, демпфер отляво

Тези задвижки могат да се доставят по желание с ATEX-сертификат. Данните от проспекта от "ATEX-означение", "ATEX-температура на околната среда" и "СЕ-знак" са само за задвижки със сертификат.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	32
Ъгъл на демпфериране	12.5 deg
Обхват за настройка, ъгъл на завъртане	0 ... 258 deg
Ъгъл на завъртане	258 deg
Демпфериране	CL: демпфер отляво P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Фина настройка	-5 deg
Принцип на действие	двойнодействие
Конструкция	Въртяща лопатка
Отчитане на позицията	без
Работно налягане	1.5 ... 10 bar
Макс. честота на завъртане 6 bar	0.7 Hz
ATEX-идентификация	II 2 G с T4
ATEX-околна температура	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Работна среда	филтриран съгъстен въздух
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ех-защита (ATEX)
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Въртящ момент при 6 bar	10 Nm
Тегло на продукта	1,480 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Пневматичен извод	G1/8
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на задвижващия вал	Стомана никелиран
Информация за материала на уплътненията	TRF-U(PU)
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав