


Свързващ кабел KVIA-5

Специф. Номер: 163960

FESTO

[за аналогови уреди](#)



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
обхват на работното напрежение AC	≤ 250 V
Допустим товарен ток	1 A
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Тегло на продукта	306 g
Електрически извод	Щекер прав
Структура на кабела	6x0,25
Диаметър на кабела	8 mm
Дължина на кабела	5 m
Тип на закрепване	с холендрова гайка
Информация за материала на корпуса	PBT
Информация за материала на кабелната обвивка	PVC
Информация за материала на щекерните контакти	Бронз посребрен или позлатен