


# Догонващ съединител FLSM-25-R

Специф. Номер: 164236

FESTO

за ротационно задвижване DSM.

Тези задвижки могат да се доставят по желание с ATEX-сертификат. Данните от проспекта от "ATEX-означение", "ATEX-температура на околната среда" и "СЕ-знак" са само за задвижки със сертификат.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	25
Посока на въртене	завъртане по посока на часовниковата стрелка
Монтажна позиция	по избор
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	4.98 Nm
Тегло на продукта	650 g
Material housing	Алуминиева сплав
Material sleeve	Закалена стомана
Material shaft	Закалена стомана