



Стандартизиран цилиндър DSN-5/8"-4"-P-B

Специф. Номер: 164374

FESTO

по DIN ISO 6432, с еластични демпфериращи пръстени в крайните положения. Различни възможности за закрепване.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Ход | 101.6 mm |
| Диаметър на буталото | 5/8" |
| Според стандарта | ISO 6432 |
| Демпфериране | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Край на буталния прът | Външна резба |
| Работно налягане | 1 ... 10 bar |
| Принцип на действие | двойнодействие |
| Работна среда | изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 2 |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад | 103.7 N |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред | 120.6 N |
| Допълнителна маса за 10 mm ход | 13 g |
| Пневматичен извод | M16x1,5 |
| Информация за материала на капака | Алуминиева сплав |
| Информация за материала на уплътненията | NBR TPU-PU |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана, неръждаема |
| Информация за материала на тръбата на цилиндъра | високолегирана стомана, неръждаема |