


Поставяне на краен осезател QH-DR-E-S3-PK-3-B-B

Специф. Номер: 164855

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Конструкция	ъглов
Монтажна позиция	по избор
Измервателен принцип	пневматичен
Индикатор за превключена позиция	Не
Работно налягане	-0.95 ... 8 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пневматичен извод	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на уплътненията	EPDM
Notes on materials for housing cover	PC
Notes on materials for housing socket	PA
Notes on materials for console	високолегирана стомана, неръждаема