

# Стоп-цилиндър STAF-32-20-P-A-K



Специф. Номер: 164880  
Продукт излизащ от производство

FESTO

С подвижно рамо и вграден фланец.

Този продукт не трябва да се използва за течности. Възможно е просто модифициране до двойнодействащ цилиндър.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	20 mm
Диаметър на бугалото	32 mm
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	вертикално
Принцип на действие	еднодействащ издърпващ
Конструкция	Бугален прът с лост
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	едностранен бугален прът
Осигуряване срещу превъртане/направляваща	Направляващ прът
Работно налягане	1.5 ... 10 bar
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Permissible impact force on the advanced piston rod	480 N
Тегло на продукта	750 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод	M5
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Material cover	Алуминий
Material seals	NBR
Material housing	Алуминий
Material piston rod	високолегирана стомана, неръждаема
Material roll	POM