


Стоп-цилиндър STA-20-15-P-A

Специф. Номер: 164887

FESTO

С цапфа.

Този продукт не трябва да се използва за течности. Възможно е просто модифициране до двойнодействащ цилиндър.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	15 mm
Диаметър на буталото	20 mm
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	еднодействащ издърпващ
Конструкция	Бутален прът
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	1.5 ... 10 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Сила на удара	260 N
Допустима напречна сила при превключваща операция	200 N
Тип на закрепване	по избор: с проходен отвор с вътрешна резба
Пневматичен извод	M5
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на капака	Алуминий
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминий
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема