



# Сепараторен модул FRM-3/4-D-MAXI

Специф. Номер: 164955

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Въздушен разпределител с 4 извода, носач за допълнителни модули  
Modern alternatives can be found by entering the first four characters  
of the type code in the search field.

FESTO



## Информационен лист

| Белег   | Стойност   |
|---|--|
| Монтажна позиция                                  | по избор   |
| Конструкция                                       | Свързващ модул   |
| Работно налягане                                  | 0 ... 16 bar   |
| Стандартен номинален дебит в главната посока 1->2 | 20,000 l/min   |
| Работна среда                                     | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>инертен газ |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                | 2 - Умерена корозия под напрежение                       |
| PWIS conformity                                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на складиране                         | -10 ... 60 °C  |
| Клас чистота на въздуха на изхода                 | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>инертен газ |
| Температура на средата                            | -10 ... 60 °C  |
| Температура на околната среда                     | -10 ... 60 °C  |
| Тегло на продукта                                 | 662 g  |
| Пневматичен извод 1                               | G3/4   |
| Пневматичен извод 2                               | G3/4   |
| Пневматичен извод 3                               | G3/4   |
| Пневматичен извод 4                               | G1/4   |
| Материал-забележка                                | RoHS konform   |
| Material housing                                  | Цинкова отливка  |