

Включващ разпределител HEE-1/8-D-MINI-110

Специф. Номер: 165069



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

за пневмоподготвящи групи.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Работно налягане	2.5 ... 16 bar
Характеристика на бобината	110 V AC: 50/60 Hz, стартова мощност 5 VA, постоянна мощност 3.7 VA
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Материал-забележка	RoHS konform
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Електрически извод	Plug pattern type C to EN 175301-803 Щецкер по DIN EN 175301-803