


# Емитер SOEG-S-Q30-K-L

Специф. Номер: 165352  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2020. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Измервателен метод	Оптически сензор Предавател
Тип на светлината	инфрочервен
Температура на околната среда	-25 ... 55 °C
Пад на напрежение	2 V
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Остатъчна пулсация	20 %
Ток на празен ход	25 mA
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	Кабел 3-жилен
Дължина на кабела	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Размер	30x30x15 mm
Тип на закрепване	с проходен отвор
Тегло на продукта	85 g
Material housing	PBT-усилен
Обхват за настройка, горна граница	6 mm
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 55 °C
Клас на защита	IP65
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение