

Оптичен кабел SOEZ-LLG-RT-0,5-M6

Специф. Номер: 165356

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Измервателен метод	Световод Дифузен рефлекционен сензор
Температура на околната среда	-20 ... 160 °C
Размер	M6
Тегло на продукта	34 g
Material housing	Месинг хромиран
Обхват за настройка, горна граница	100 mm
Околна температура на гъвкавото вграждане	-20 ... 120 °C
Клас на защита	IP54
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L