



ИЛИ-елемент OS-1/8-B-CT

Специф. Номер: 165694

FESTO

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция ИЛИ
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Тип на закрепване	с проходен отвор
Стандартен номинален дебит	500 l/min
Работно налягане	1 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Информация за материала на корпуса	Алуминий
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух филтриран, омаслен сгъстен въздух
Номинален размер	4 mm
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Пневматичен извод 3	G1/8
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на уплътненията	NBR