


Манометър MA-40-10-1/8-EN-CT

Специф. Номер: 165865

FESTO

с показващ модул в bar и psi.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



Информационен лист

Белег	Стойност
Обхват на показание [bar]	0 ... 10 bar
Отговаря на стандарта	EN 837-1
Номинален размер на манометъра	40
Конструкция	Тръбна пружина-манометър
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Работна среда	неутрални течности Неутрални газове без кислород без ацетилен
Работно налягане	0 ... 10 bar
Фактор променливо натоварване	0.66
Клас на точност на измерването	2,5
Клас на защита	IP43
Температура на средата	-20 ... 60 °C
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform
Позиция на извода	Задна страна, централно
Пневматичен извод	G1/8
Materials in contact with media	Месинг
Информация за материала на цапфата	никелиран Месинг
Информация за материала на корпуса	ABS
Информация за материала на прозореца за наблюдение	PS
Цвят на корпуса	черен
Тегло на продукта	60 g