


# Аксиален модул EAMM-A-D60B-70A-S1

Специф. Номер: 1679566

FESTO

Suitable for electric drives.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	17 Nm
Тегло на продукта	750 g
Interface code, actuator	D60B
Interface code, motor in	70A
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform