


Разширителен модул CMGA-E1-PB

Специф. Номер: 1680827

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Работен обхват на логически вход | 20.4 ... 28.8 V |
| Номинално напрежение DC, захранване на логиката | 24 V |
| Допустим обхват на напрежението за логиката | -15% - 20% |
| Номинално работно напрежение DC | 24 V |
| номинален ток логическо захранване | ≤ 2 A |
| Необходима мощност 24 V | ≤ 2.4 W |
| Вход на интерфейса на енкодера, функция | He |
| Дисплей | LED |
| Елементи за управление | DIP превключватели Rotary coding switch |
| Клас на защита | IP20 |
| Температура на околната среда | 0 ... 50 °C |
| Температура на складиране | -10 ... 70 °C |
| Тегло на продукта | 110 g |
| Дименсиониране W x L x H | 22,5 mm x 115 mm x 100 mm |
| Тип на закрепване | с шина |
| Монтажна позиция | вертикално свободна конвекция |
| Bus-извод | 9-пинов Sub-D |
| Fieldbus свързване | Profibus DP |
| Макс. скорост на предаване Fieldbus | 12 Mbit/s |
| Материал-забележка | със съдържание на LABS-материали RoHS konform |