

Свързващ кабел NHSB-A1-30-BLG3-LE3-PU8-2XBВ

Специф. Номер: 1686614

FESTO

Suitable for use with linear actuator DFPI.



Информационен лист

Белег	Стойност
Protective tube length	30 m
Монтажна позиция	по избор
За употреба на открито	C1 - закрити помещения
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
Относителна влажност на въздуха	5 - 100 % кондезиращ
Клас на защита	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 60 °C
Electrical connection 1	Straight plug, 3-pin
Electrical connection 2	Open end, 3-wire
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible
Пневматичен извод	For tubing outside diameter 8 mm
Мин. радиус на огъване на кабела	100 mm
Структура на кабела	3 x 0,75 mm ²
Тегло на продукта	7,500 g
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Информация за материала на предпазния шлаух	PA
Information on materials, protective conduit fitting	PA
Информация за материала на кабелната обвивка	PVC
Информация за материала на уплътненията	TPE