

# Сферичен кран VZBC-15-FF-40-22-F0304-V4V4T

Номер на част: 1692198

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	2-ходов сферичен кран
Начин на действие	механично
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Присъединяване арматура	Пръстеновидно тяло с фланец с резба
Индикация за положение на превключване	Посока на процепа = посока на протичане
Схема на отворите на фланеца	F03 F04
Вътрешен Ø	15 mm
Номинален диаметър DN	15
Функция на разпределител	2/2
Ръчно действие	няма
Посока на потока	реверсивна
Номинално налягане наклонена спирателна арматура PN	40
Момент на действие	10 Nm
Въз основа на стандарт	EN 1092-1 ISO 5211
Флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Инертни газове Вода - без водна пара неутрални течности други протичащи флуиди при запитване
Температура на флуида	-10 °C...200 °C
Дебит Kv	19.4 m <sup>3</sup> /h
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Материал на тялото	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на тялото	1.4408

Характеристика	Стойност
Материал на уплътненията	PTFE Усилен с PTFE
Материал сачма	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на сачмата	1.4408
Материал на вала	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала вал	1.4401
Тегло на продукта	1500 g
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Клас на устойчивост на корозия КВК	3 - висока опасност от корозия