

# Направляваща за тежки товари HD-18- -

Специф. Номер: 170025


FESTO

конфигурируем.

За конфигуриране поставете предварително продукта в пазарната кошница.

При този продукт в зависимост от конфигуратора може да има отклонение на техническите данни от проспекта и съответните принадлежности.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2009.



Примерно представяне

## Информационен лист

~ConfIndependentDatasheet

Белег	Стойност
Размер	18
Ход	10 ... 1,810 mm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Търкаляща направляваща
Конструкция	Направляваща ос без задвижване
Макс. скорост	3 m/s
Клас на корозионна устойчивост КВК	0
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. сила Fy	1,820 N
Макс. сила Fz	1,820 N
Мах. момент Mx	70 Nm
Мах. момент My	115 Nm
Мах. момент Mz	112 Nm
Движеща се маса	450 g
Движеща се маса при 0 mm ход	450 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	72 g
Основно тегло при 0 mm ход	2,950 g
Информация за материала на направляващия елемент	Стомана
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав елоксиран