

Направляваща за тежки товари HD-25- -

Специф. Номер: 170026


FESTO

конфигурируем.

За конфигуриране поставете предварително продукта в пазарната кошница.

При този продукт в зависимост от конфигуратора може да има отклонение на техническите данни от проспекта и съответните принадлежности.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2009.



Примерно представяне

Информационен лист

~ConfIndependentDatasheet

Белег	Стойност
Размер	25
Ход	10 ... 2,160 mm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Търкаляща направляваща
Конструкция	Направляваща ос без задвижване
Макс. скорост	3 m/s
Клас на корозионна устойчивост КВК	0
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. сила F _y	5,400 N
Макс. сила F _z	5,600 N
Мах. момент M _x	260 Nm
Мах. момент M _y	415 Nm
Мах. момент M _z	400 Nm
Движеща се маса	1,780 g
Движеща се маса при 0 mm ход	1,780 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	116 g
Основно тегло при 0 mm ход	3,600 g
Информация за материала на направляващия елемент	Стомана
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав елоксиран