

# Бобина MSN1W-24AC/12DC

Специф. Номер: 170152

FESTO

за променливо напрежение, без щекер.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Min. Време	10 ms
Продължителност на включване	100 %
Фактор на мощност $\cos \{\phi\}$	0.7
Характеристика на бобината	12 V DC: 5 W 24 V AC: 50 Hz, мощност на повдигане 7.5 VA, мощност на задържане 5 VA 24 V AC: 60 Hz, мощност на повдигане 5 VA, мощност на задържане 3.7 VA
Допустими колебания на напрежението	bei 50Hz $\pm 10\%$ bei 60Hz -10...+20 %
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Температура на средата	-10 ... 50 °C
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Тегло на продукта	80 g
Електрически извод	3-пинов Plug pattern type A to EN 175301-803 Clip-in по DIN EN 175301-803
Тип на закрепване	затегнат със задържаща скоба
Material housing	PA
Material electrical contact	Стомана
Material winding	Мед